

Garant**Sada destiček s částečným profilem, vel. 16 pro pojistné kroužky, pravé, HB7010, Typ: ER/IR****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Třída artiklu	21J

Popis**Vhodné pro:**

Závitový upínací držák GARANT (vnější / vnitřní) č. 271997 – 272172 pro velikost destiček 16 nebo 9,3.

Obsah:

Částečný profil, DIN 471 a DIN 472: č. 271005 a 271015 vel. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Podložka: č. 272604 a 272624 vel. S

Technický popis

Směr obrábění	pravý
Řezný materiál	TK
Typ	HB7010
Drážky dle normy	DIN 472
Drážky dle normy	DIN 471
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Destička s částečným profilem pro DIN 471 vnější pravá Široká drážka m (H13) 1,6 mm	271005 1,6
Destička s částečným profilem pro DIN 472 vnitřní pravá Široká drážka m (H13) 1,1 mm	271015 1,1
Destička s částečným profilem pro DIN 471 vnější pravá Široká drážka m (H13) 1,85 mm	271005 1,85
Podložka pro závitoreznou tyč Úhel sklonu S stupeň	272624 S
Destička s částečným profilem pro DIN 472 vnitřní pravá Široká drážka m (H13) 1,6 mm	271015 1,6
Destička s částečným profilem pro DIN 471 vnější pravá Široká drážka m (H13) 1,1 mm	271005 1,1

Destička s částečným profilem pro DIN 472 vnitřní pravá Široká drážka m (H13) 1,3 mm	271015 1,3
Destička s částečným profilem pro DIN 472 vnitřní pravá Široká drážka m (H13) 1,85 mm	271015 1,85
Destička s částečným profilem pro DIN 471 vnější pravá Široká drážka m (H13) 1,3 mm	271005 1,3
Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu S stupeň	272604 S