

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky L: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272001 20/16
GTIN	4045197429681
Třída artiklu	21W

**Popis****Rozsah dodávky:  
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

Svěrný šroub pro podložku	279824 1
1,5° podložka	272600 1,5
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 2
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Celková délka L	128 mm
Velikost destiček	16 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

**Příslušenství**

Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Upínací šroub	272500
Upínací šroub Typ 2	279810 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu 1,5 stupeň	272600 1,5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500