

**Garant**
**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky L: 20/16mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271991 20/16
GTIN	4045197654441
Třída artiklu	21U

**Popis**
**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

**Rozsah dodávky:**

**S podložkou 1,5°.**

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka  $L_4$ : 20 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 30 mm

Celková délka L: 89 mm

Upínací šroub pro závitovou destičku: 279810 2

1,5° podložka: 272600 1,5

Svěrný šroub pro podložku: 279824 1

**Technický popis**

Svěrný šroub pro podložku	279824 1
Funkční šířka $L_4$	20 mm
Délka hlavy $L_1$	30 mm
1,5° podložka	272600 1,5

Velikost stopky	20 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 2
Vhodné pro velikost destičky	16 mm
Celková délka L	89 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínací šroub	272500
Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu 1,5 stupeň	272600 1,5
Upínací šroub Typ 2	279810 2
Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10