

WEKEM®**Tekutý kov, 25 ml**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083380
GTIN	4260205360989
Třída artiklu	08G

Popis

Provedení:

Rychle vytvrzující, šedý kovový epoxid, který lze dobře mechanicky obrábět (**řezání, vrtání, frézování, řezání závitů**).

Použití:

K vyplňování **trhlin, chybně vyvrtaných otvorů, děr** atd. v **litině, oceli, železu, hliníku, keramice, dřevu a betonu**.

Označení nebezpečné látky: GHS09 nebezpečné pro životní prostředí

Označení nebezpečné látky: GHS07 upozornění

Třída nebezpečné látky: 9

Smyková pevnost v tahu: 25 N/mm²

Technický popis

Označení nebezpečné látky	GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Smyková pevnost v tahu	25 N/mm ²
Označení výrobce	WS-362-025

Dynamická viskozita	750000 mPas
Rozsah teplot pro použití	-35 °C
Vhodné pro oblast použití	Oprava
Barva	šedá
Plnicí množství	48 g
Třída nebezpečné látky	9
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Hliník.
Vhodné pro materiál	Keramické
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	Litina.
Tvar	Pasta
Vlastnost	opakované uzavření
Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Číslo UN	UN3077
Skladovací teplota	10 °C
Chemický základ	Epoxidová pryskyřice
Tvrдость podle Shore A	68
Hustota	1,8 g/cm ³
Funkční pevnost dle	15 min
Dotyková pevnost za	4 - 6 min
Atribut názvu produktu	25 ml
Druh produktu	Dvousložkové lepidlo