

Garant**Sada podložek, Typ: EL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272660 EL
GTIN	4045197371768
Třída artiklu	21J

Popis**Obsah:**

10 ks: č. 272616
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
3×1,5; 2,5; 3,5; 4,5

Upozornění:

Držáky bez pevného úhlu sklonu jsou dodávány s jednou podložkou 1,5°.

Technický popis

Směr obrábění	levé
Pro velikost destičky L	22 mm
Druh produktu	Podložka

Příslušenství

Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 2,5 stupeň	272616 2,5
Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 4,5 stupeň	272616 4,5

Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 3,5 stupeň	272616 3,5
Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu -0,5 stupeň	272616 -0,5
Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu -1,5 stupeň	272616 -1,5
Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 1,5 stupeň	272616 1,5
Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 0 stupeň	272616 0
Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 0,5 stupeň	272616 0,5