

Garant**Upichovací destička neutrální, HB7035, Šířka zápichu w: 2,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273100 2,2
GTIN	4045197143150
Třída artiklu	21J

Popis**Použití:**

Pro břitové destičky č. 275000 – 275006.

Rohový rádius: 0,2 mm

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,07 mm/ot,**Technický popis**

Šířka zápichu w	2,2 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,07 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7035
Počet výměn/řezání	1
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	50 m/min	P
GG(G)	omezené použití	80 m/min	K
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokré max.	vhodný		