

Garant
Upichovací planžeta ocel, neutrální, Výška planžety h_5 / šířka zápichu w : 32/5,1 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273551 32/5,1
GTIN	4045197699022
Třída artiklu	21W

Popis
Vhodné pro :

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Rozsah dodávky:

Včetně klíče č. 279850 1 pro výměnu destiček.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální \varnothing obrobku: 120 mm

Šířka b_2 : 4 mm

Výška h_1 : 25 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 150 mm

Maximální hloubka zápichu t_{max} : 60 mm

Technický popis

Šířka b_2	4 mm
Šířka zápichu w	5,1 mm
Výška planžety h_5	32 mm
Pro maximální \varnothing obrobku	120 mm
Výška h_1	25 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Maximální hloubka zápichu t_{max}	60 mm
Způsob použití	neutrální

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta