

Garant

**Upichovací planžeta ocel, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
19/2,2 mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	273551 19/2,2
GTIN	4045197698933
Třída artiklu	21W

Popis

Vhodné pro :

Držák č. 273984 – 274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Rozsah dodávky:

Včetně klíče č. 279850 1 pro výměnu destiček.

Možnost axiálního upichování: ne

Pro maximální Ø obrobku: 40 mm

Šířka b₂: 1,6 mm

Výška h₁: 15,7 mm

Celková délka L_{celk.}: 86 mm

Maximální hloubka zápichu t_{max}: 20 mm

Technický popis

Šířka b ₂	1,6 mm
Šířka zápichu w	2,2 mm
Pro maximální Ø obrobku	40 mm
Výška planžety h ₅	19 mm
Výška h ₁	15,7 mm
Celková délka L _{celk.}	86 mm
Maximální hloubka zápichu t _{max}	20 mm
Způsob použití	neutrální

Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta