

Garant**Upichovací destička plný rádius, HB7215, Šířka zápichu w: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273737 2
GTIN	4045197578365
Třída artiklu	21J

Technický popis

Šířka zápichu w	2 mm
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Posuv f	0,06 - 0,14 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,1 - 0,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	K
Vedlejší použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7215
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
GG(G)	vhodný	280 m/min	K
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		