

**Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, Ø 20 mm, Ø upnutí D1: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302160 4
GTIN	4019208193205
Třída artiklu	33D

**Popis****Provedení:****Utěsněné (pryžová zátka).****Použití:**

- K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
- Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
- Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
- Přesnost obvodové házivosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systémová přesnost při  $3 \times D$ ).
- Přesnost obvodové házivosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pro redukční pouzdro).
- Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

**Zvláštní příslušenství:**

Válcové vytěráky č. 343720.

**Technický popis**

Ø D	20 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Vnější Ø	20 mm
Atribut názvu produktu	Ø 20 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 $\mu\text{m}$
Druh produktu	Redukční pouzdro

