

**Hydraulické upínací pouzdro dlouhé, úzké, typ ADB, SK 40, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302085 20
GTIN	4045197146199
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
- Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
- Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Technický popis

Závit M	M16×1
Užitná délka L_1	91 mm
Délka vyložení rozměr A	110 mm
L_2	34 mm
Ø D_2	42 mm

Hmotnost	1,3 kg
Ø upnutí D ₁	20 mm
Vhodné redukční pouzdro	302160; 302165; 302155; 302150
Vnější Ø D	49,5 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/302085-20>