

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, Ø 12 mm, Ø upnutí D1: 3mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302140 3
GTIN	4019208193144
Třída artiklu	33D

Popis**Provedení:****Utěsněné (pryžová zátka).****Použití:**

- K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
- Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
- Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
- Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při $3 \times D$).
- Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).
- Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Zvláštní příslušenství:

Válcové vytěráky č. 343720.

Technický popis

Ø D	12 mm
Upínací Ø D ₁	3 mm
Vnější Ø	12 mm
Atribut názvu produktu	Ø 12 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 μm
Druh produktu	Redukční pouzdro

