

Proříznuté redukční pouzdro utěsněná, Ø 20 mm, Ø upnutí D1: 10mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302160 10 |
| GTIN | 4019208190846 |
| Třída artiklu | 33D |

Popis**Provedení:****Utěsněné (pryžová zátka).****Použití:**

- K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
- Nejvyšší flexibilita díky redukci upínacího průměru.
- Vysoký krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
- Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při $3 \times D$).
- Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).
- Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Zvláštní příslušenství:

Válcové vytěráky č. 343720.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ø D | 20 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 10 mm |
| Vnější Ø | 20 mm |
| Atribut názvu produktu | Ø 20 mm |
| Systém přesné obvodové házivosti | 5 μm |
| Druh produktu | Redukční pouzdro |

