



Akumulátorová tlaková maznice 562 barů, Typ: M12GG



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083578 M12GG
GTIN	4002395001903
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

K naplnění volným mazivem (obsah až 500 ml), popř. kartušemi (obsah 400 g). **Vhodné pro maziva dle NLGI 3.**

S odvzdušňovacím ventilem. Délka tlakové maznice 355 mm, délka hadice 914 mm, univerzální hubice.

Rozsah dodávky:

Rychlonábíječka C12C, hadice s univerzální spojkou, přepravní brašna.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073814.

Technický popis

Volný plnicí objem	500 cm ³
Délka hadice	914 mm
Připojovací závit hadice	M10×1
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Napětí akumulátorů	12 V
Vhodné pro velikost kartuše	400 g
Ø hadice	13 mm

Délka	355 mm
Označení výrobce	M12GG
Vhodná kartuš	083590
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Druh produktu	Tlaková maznice

Příslušenství

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
--	-------------