

**Garant****SCMT 09T308, Typ: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260763 HB7120-1
GTIN	4045197818607
Třída artiklu	21G

**Popis**

SCMT 09T308 HB7120-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	VM
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7120-1
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min

Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení