



Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 17X19mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG6032 17X19
GTIN	
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Rozsah dodávky:

5 ks oboustranný otevřený klíč č. 610100 17X19.

Technický popis

Maximální šířka čelisti b2	43 mm
Rozměr klíče ₁	17 mm
Maximální šířka čelisti b1	40 mm
Délka klíče L	220 mm
Rozměr klíče ₂	19 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška čelisti h	7 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318

Technický list

Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
Nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne
Druh produktu	Klíče
USP1	5 ks dvojité ploché klíč

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6032 17X19