

**Garant****Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 10X11mm****Údaje o objednávkě**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG6033 10X11  |
| GTIN           | 4069515050548 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S optimální profilovou stopkou pro mimořádně dobré uchopení a ergonomickou práci. Zvlášť dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Rozsah dodávky:**

5 ks oboustranný otevřený klíč č. 610600 11X11.

**Technický popis**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Maximální šířka čelisti b2 | 27 mm    |
| Rozměr klíče <sub>1</sub>  | 10 mm    |
| Rozměry velikostí klíčů    | metrické |
| Maximální šířka čelisti b1 | 24 mm    |
| Délka klíče L              | 155 mm   |
| Maximální výška čelisti h  | 5 mm     |
| Rozměr klíče <sub>2</sub>  | 11 mm    |
| Norma                      | DIN 3110 |

## Technický list

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Norma                              | ISO 3318                 |
| Poloha čelisti 1                   | 15 stupeň                |
| Poloha čelisti 2                   | 15 stupeň                |
| Materiál                           | Chromvanadiová ocel      |
| Povrch                             | matně chromované         |
| Nejiskřící                         | ne                       |
| Oboustranně shodné velikosti klíčů | ne                       |
| Druh produktu                      | Klíče                    |
| USP1                               | 5 ks dvojité ploché klíč |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6033 10X11