

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG6038 10
GTIN	4069515050661
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Očková strana se zvláště lehkým, stabilním chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

5 ks ráčnový očkoplochy klíč č. 614770 10.

Technický popis

Ø očka D	20,8 mm
Délka klíče L	160 mm
Výška očka h ₂	7,7 mm
Šířka čelisti b	22 mm
Výška čelisti h ₁	4,8 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče	10 mm
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované

Technický list

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Koncový doraz na straně čelisti	ne
Přidrzná funkce na straně čelisti	ne
S výkyvnou hlavou	ne
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Klíče
USP1	5 ks otevřený klíč / očkový klíč s ráčnou

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6038 10