

Garant**Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“, Typ: 10-19****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG6043 10-19
GTIN	4069515050746
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Na obou stranách stabilní ráčny s lehkým chodem – přepínatelné pro pravé a levé utahování. Na obou stranách vždy 2 různé rozměry klíče.

Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

5 ks očkový klíč s ráčnou „4 v 1“ rovný, č. 614847 10-19.

Technický popis

Rozměr klíče ₃	17 mm
Maximální Ø očka D2	35 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče ₄	19 mm
Maximální Ø očka D1	26 mm
Maximální výška očka h ₁	15 mm
Maximální výška očka h ₂	20 mm
Rozměr klíče ₁	10 mm
Rozměr klíče ₂	13 mm

Technický list

Celková délka L	210 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Klíče
USP1	5 ks čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“, rovný, 72 zubů, přepínání, velikost klíče 10 / 13 / 17 / 19 mm

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG6043 10-19