

Garant**Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG4103 150
GTIN	4069515051347
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem. **Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachováni. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). **Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene.** Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Výhoda:

- **Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene.**
- **Dlouhá životnost baterie.**
- **Velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.**
- **Nový moderní design.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně vždy 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. 5× digitální posuvné měřítko č. 412680 150.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963

Náhradní díl:

Víčko datového výstupu č. 412237 vel. D, držák na baterie č. 412237 vel. B.

Technický popis

Kalibrování	A1
Ochranná třída IP	IP 54
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Odečet	5 palec
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	40 mm
Norma	ISO 13385
Počet obsažených baterií	1
Rozlišení	1 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko
USP1	5 kusů digitálních posuvných měřitek, IP54 s výstupem dat, hranatý hloubkoměr

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG4103 150