



Digitální posuvné měřítko s velkým displejem a kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG4105 150
GTIN	
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 11 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodící dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S kulatým hloubkoměrem.

Rozsah dodávky:

Včetně vždy 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. 5× digitální posuvné měřítko č. 412716 150.

Technický popis

Výška číslic LCD displeje	11 mm
Hloubkoměr	Ø 1,6
Odečet	5 palec
Provozní doba	cca 3 roky
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm

Technický list

Rozsah měření	0 - 150 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Kalibrování	A1
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Norma	ISO 13385
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Rozlišení	1 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií	1
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko
USP1	5 ks digitální posuvné měřítko s velkým displejem a kulatým hloubkoměrem

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG4105 150