

**Digitální posuvné měřítko S velkým displejem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG4106 150
GTIN	
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 11 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodící dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S rohovým hloubkoměrem.

Rozsah dodávky:

Včetně vždy 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. 5× digitální posuvné měřítko č. 412717 150.

Technický popis

Provozní doba	cca 3 roky
Rozlišení	1 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Počet obsažených baterií	1
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Rozsah měření	0 - 150 mm
Kalibrování	A1

Technický list

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odečet	5 palec
Odchylka měření E MPE	$\pm 0,03$ mm
Norma	ISO 13385
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko
USP1	5 ks digitální posuvné měřítko s velkým displejem a hranatým hloubkoměrem

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG4106 150