

**Garant****WCHX 070304, Typ: SM**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268484 SM     |
| GTIN           | 4045197470669 |
| Třída artiklu  | 21K           |

## Popis

### Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, velikost 15.

Vhodné pro Ø nástroje  $D_c$ : 15 mm

Typ: HB7120

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 110 - 220 m/min

Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 110 - 140 m/min

## Technický popis

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Vedlejší použití                      | M               |
| Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití | 110 - 140 m/min |
| Hlavní způsob použití                 | P               |
| Rohový rádius                         | 0,4 mm          |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití   | 110 - 220 m/min |
| Typ                                   | SM              |
| Typ                                   | HB7120          |
| Řezný materiál                        | TK              |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WCHX 070304                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 3  |
| Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub> | 15 mm  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |