



Dvojitá bruska DS, 400 V, Typ: DS04/150



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Motor s **velmi tichým chodem** zaručuje i při **trvalém provozu** dlouhou životnost. **Dodávka bez brusných kotoučů.**

S hřídelí 25,4 mm.

Velmi robustní dvojitá brusky ve stolním provedení na třífázový střídavý proud. Stabilní podložky obrobků, ochrana proti rozběhu a štíty pro ochranu zraku zaručují vysoký stupeň bezpečnosti pro uživatele.

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Příkon: 250 W

Maximální počet otáček: 2900 min⁻¹

Ø brusného kotouče D: 150 mm

Šířka brusného kotouče T: 25 mm

Ø otvoru brusného kotouče H: 25,4 mm

Hmotnost: 14 kg

Technický popis

Maximální počet otáček	2900 min ⁻¹
Hmotnost	14 kg
Příkon	250 W
Označení výrobce	DS04/150

Šířka brusného kotouče T	25 mm
Ø otvoru brusného kotouče H	25,4 mm
Ø brusného kotouče D	150 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Dvojitá bruska

Příslušenství

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK80	596100 EK80
Strojní stojan Vhodný pro stroj DS04	077513 DS04
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC46	596100 SC46
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ C800	596100 C800
Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80	596100 SC80
Úložný stůl na nástroje pravý Typ AT1	077525 AT1
Štít na ochranu zraku pro č. 077502 Typ DS1	077509 DS1
Úložný stroj na nástroje levý Typ AT1	077519 AT1