

**Upínací hlava hladká, SK 80, Upínací Ø (odstupňování po 1 mm): 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329940 6
GTIN	2050001922700
Třída artiklu	33H

**Popis****Provedení:**

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

**Použití:**

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

**Upozornění:**

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4- hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

**Technický popis**

Upínací Ø	6 mm
Upínací plocha	hladká
Tvrдост	60 HR
Profil	kulatá
Délka L	53 mm

Provedení	zkrácená přední část
Upnutí	SK 80
Druh produktu	Upinací hlava