

Garant**Trubička pro chlazení HSK, Pro HSK: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309880 25
GTIN	2050001707802
Třída artiklu	39Z

Popis**Provedení:**

Speciální O-kroužek do 120 bar, úhlová pohyblivost $\pm 1^\circ$, leštěný, se 2 těsnicími kroužky.

Těsnění Viton® odolné vůči chladicí kapalině.

- Jemně vyleštěný povrch, kalený a brunýrovaný.
- Dva leštěné přechodové poloměry.
- Dokonalá pohyblivost díky dvěma o kroužkům.
- Zušlechtěné závitové objímky s válcovanými, vysoce komprimovanými boky závitu.

Popis:

Trubička pro chlazení HSK – malý díl s velkým účinkem! V případě, že se nástroje mění denně až několik tisíckrát, je důležité zajistit mezi trubičkou pro chlazení a těsněním vřetena stroje čisté a především procesně spolehlivé rozhraní.

Vhodné pro:

Upínače nástrojů HSK.

Technický popis

Celková délka L	16,8 mm
Závit M	M8×1
Vhodné pro upínač	HSK 25
Ø D	5 mm
Maximální tlak	120 bar

Úhlová pohyblivost	±1 stupeň
Povrchová úprava	leštěné
Druh produktu	Trubička na chladicí kapalinu

Příslušenství

Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 25	309890 25
---	-----------