

**Upínací hlava hladká, SK 80, Upínací Ø (odstupňování po 1 mm): 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329940 27
GTIN	2050001922915
Třída artiklu	33H

Popis**Provedení:**

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4- hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	27 mm
Upínací plocha	hladká
Tvrдост	60 HR
Profil	kulatá
Délka L	53 mm

Provedení	zkrácená přední část
Upnutí	SK 80
Druh produktu	Upinací hlava