

**Profesionální rázová maznice s hubicí, Obsah: 62ml****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083557 62
GTIN	4024937040218
Třída artiklu	08H

Popis**Provedení:**

Kvalitně pozinkované vysokotlaké lisy **těsnost 100%**.

Oblast použití: Pro sníženou potřebu mazání u vozidel a strojů. Pro čistou přepravu v boxech na nářadí nebo v odkládací přihrádce na palubní nástroje ve vozidlech nebo u strojů. Čerpací výkon: max. 0,3 cm³/zdvih. Tlak: max. 250 bar.

vhodná pro tuky střední konzistence (třída 2) a oleje s vysokou viskozitou.

Technický popis

Obsah	62 ml
Hubice typ	špičatá
Celková délka	170 mm
Ø nádoby	30,5 mm
Provozní tlak	250 bar
Materiál zásobníku	Ocel, černěná

Druh produktu

Tlaková maznice