

**Krátká vrtací hlavička typ A, HSK-A 63, Rozsah upínání: 2,5-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307730 2,5-16
GTIN	2050001690036
Třída artiklu	33W

Popis**Provedení:**

- Pro pravý i levý chod.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Rozsah dodávky:

Včetně **upínacího klíče** s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Technický popis

Náhradní upínací klíč č. 627425	OK 6
Provedení	standardní
Délka vyložení rozměr A	109 mm
Rozsah upínání	2,5 - 16 mm
Vnější Ø D	57 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	DIN 69893-1
Tvar	A

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 30 μm
Maximální utahovací moment M _{d max.}	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

Příslušenství

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 6 mm	627481 6
--	----------