

**Neobrobená příruba pro sklíčidla s rovnou spirálou, Vnější Ø D: 92 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	317000 92
GTIN	4019208002941
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Čistě odlité, neobrobené, otryskané, dostatečný přídavek na obrobení.

Použití:

Upevnění **sklíčidel s válcovým středícím upnutím dle DIN 6350 na hlavy vřeten DIN 800**.
Hrubou přírubu je nutno obrobit a nalícovat na vřeteno stroje a sklíčidlo.

Materiál:

Šedá litina.

Vhodné pro :

3čelistové sklíčidlo č. 310100; 310500, 4čelistové sklíčidlo č. 312000; 312500 a kombinované sklíčidlo č. 315630.

Vhodné pro Ø sklíčidla: 80 mm

Nákružek Ø d₂: 56 mm

Ø otvoru d₃: 20 mm

Výška h₁: 47 mm

Síla příruby h₂: 15 mm

Technický popis

Ø otvoru d ₃	20 mm
-------------------------	-------

Vnější Ø D	92 mm
Vhodné pro Ø sklíčidla	80 mm
Nákružek Ø d ₂	56 mm
Výška h ₁	47 mm
Síla příruby h ₂	15 mm
Druh produktu	Soustružnické sklíčidlo – příslušenství