



Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-A 100, Ø upnutí D1: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	307525 25
GTIN	2050001653543
Třída artiklu	33W

Popis

Provedení:

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

- K vrtání, vystružování a frézování.
- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěrky č. 343720.

WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Technický popis

Ø upnutí D ₁	25 mm
L ₃	62 mm
Závit M	M16×1
Ø D ₂	57 mm

Technický list

Délka vyložení rozměr A	110 mm
Vnější Ø D	63 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/307525-25>