

**Neobrobená příruba pro sklíčidla s rovnou spirálou, Vnější Ø D: 170 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	317000 170
GTIN	4019208002972
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Čistě odlité, neobrobené, otryskané, dostatečný přídavek na obrobení.

Použití:

Upevnění **sklíčidel s válcovým středícím upnutím dle DIN 6350 na hlavy vřeten DIN 800**.
Hrubou přírubu je nutno obrobit a nalícovat na vřeteno stroje a sklíčidlo.

Materiál:

Šedá litina.

Vhodné pro :

3čelistové sklíčidlo č. 310100; 310500, 4čelistové sklíčidlo **č. 312000; 312500** a kombinované sklíčidlo **č. 315630**.

Vhodné pro Ø sklíčidla: 160 mm

Nákružek Ø d₂: 80 mm

Ø otvoru d₃: 30 mm

Výška h₁: 58 mm

Síla příruby h₂: 20 mm

Technický popis

Ø otvoru d ₃	30 mm
-------------------------	-------

Vnější \varnothing D	170 mm
Vhodné pro \varnothing sklíčidla	160 mm
Nákružek \varnothing d ₂	80 mm
Výška h ₁	58 mm
Síla příruby h ₂	20 mm
Druh produktu	Soustružnické sklíčidlo – příslušenství