

EWS**Kleštinový upínač ER VARIA, V4, Pro velikost upínací kleštiny ER: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319803 20
GTIN	4045197317575
Třída artiklu	33E

Popis**Výhoda:**

- Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
- Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
- Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Upozornění:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment u V3, V4 a V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetácejte přes doraz.

Délka vyložení rozměr A: 25 mm

Vnější Ø D: 34 mm

Technický popis

Pro kleštiny ER	20
Délka vyložení rozměr A	25 mm
Vnější Ø D	34 mm
Upnutí	V4

Druh produktu

Kleštinový upínač