

**Krátká vrtací hlavička, VDI 20, Rozsah upínání: 1-13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319710 1-13
GTIN	4045197307682
Třída artiklu	36D

Popis**Provedení:**

- **Prívod chladicí kapaliny přes otvor kolíčku.**
- **Maximální tlak chladicí kapaliny 50 barů.**

Použití:

U NC soustruhů a obráběcích center.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Upozornění:

Potřebný minimální tlak chladicí kapaliny 4 bary.

Technický popis

Délka vyložení l_1	81 mm
Upínací klíč	6hran
Vnější \varnothing sklíčidla d_1	43 mm
Rozsah upínání	1 - 13 mm
Velikost VDI	VDI 20
Barevný kód stopky VDI	VDI 20
Druh produktu	Krátký upínací trn se sklíčidlem VDI

