



Varia upínací kleština VARIA VX4, VX4, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319804 16
GTIN	2050001743466
Třída artiklu	33E

Popis

Provedení:

VX – Tříbodové upínání bez bočního tlaku přes integrovaný segmentový kroužek. **Odolnost vůči točivému momentu až do 200 Nm přes mnohoúhelník.**

Výhoda:

- **Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.**
- **Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.**
- **Krátké provedení - nízké náklady na kus.**

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Upozornění:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment pro V5 je 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetácejte přes doraz. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.

Technický popis

Pro kleštiny ER	16
Délka vyložení rozměr A	30 mm
Vnější Ø D	28 mm

Upnutí

VX4

Druh produktu

Kleštinový upínač