



Kleštinový držák ER Tvar E4, VDI 30, Pro ER kleštiny: 25 ER



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319650 25
GTIN	4045197191465
Třída artiklu	32V

Popis

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tvar: E

Barevný kód stopky VDI: VDI 30

Vhodné kleštiny: 430 E (ER 25)

Rozsah upínání d_2 : 1 - 16 mm

d_6 : 68 mm

l_9 : 57 mm

Technický popis

l_9	57 mm
l_8	45 mm
d_{10}	42 mm
l_3	22 mm
Pro ER kleštiny	25
d_6	68 mm

Vhodné kleštiny	430 E (ER 25)
Rozsah upínání d ₂	1 - 16 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 30
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI