

**HAINBUCH****Upínací hlava hladká, Top 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 34mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329970 34     |
| GTIN           | 2050001926128 |
| Třída artiklu  | 33H           |

## Popis

### Provedení:

Upínací hlavy, **kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

### Výhoda:

- **O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.**
- **Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.**
- **Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.**

### Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

### Doporučení:

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

### Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

## Technický popis

|           |       |
|-----------|-------|
| Upínací Ø | 34 mm |
|-----------|-------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Upínací plocha | hladká        |
| Tvrдост        | 60 HR         |
| Profil         | kulatý        |
| Délka L        | 49 mm         |
| Upnutí         | Top 65        |
| Druh produktu  | Upinaci hlava |