



Kleštinový upínač ER VARIA, V5, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319805 32
GTIN	2050001077905
Třída artiklu	33E

Popis

Výhoda:

- Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
- Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
- Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Upozornění:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment pro V5 je 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	30 mm
Pro kleštiny ER	32
Vnější Ø D	50 mm
Upnutí	V5

Druh produktu

Kleštinový upínač