

**Upínací hlava hladká, Top 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329970 12
GTIN	2050001926852
Třída artiklu	33H

**Popis****Provedení:**

Upínací hlavy, **kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

**Výhoda:**

- **O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.**
- **Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.**
- **Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.**

**Použití:**

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

**Doporučení:**

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

**Upozornění:**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

**Technický popis**

Upínací Ø	12 mm
-----------	-------

Tvrдост	60 HR
Profil	kulatý
Upínací plocha	hladká
Délka L	49 mm
Upnutí	Top 65
Druh produktu	Upinaci hlava