

**Rychlovýměnný nožový držák, Typ: A16/75****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 318100 A16/75 |
| GTIN | 4045197315731 |
| Třída artiklu | 36A |

Popis**Provedení:**

S rovnou dosedací plochou pro nástroje. Vybavené kontramaticí výškového nastavení a 3 upínacími šrouby na nástroje.

Upozornění:

Při objednávce náhradních dílů č. 318110 – 318130 uvádějte číslo náhradního dílu a velikost rychlovýměnné ocelové hlavy držáku A, B, C nebo E.

Technický popis

| | |
|---|--------------|
| Délka | 75 mm |
| Tloušťka dosedací plochy pro nástroje W | 8,75 mm |
| Typ | A16/75 |
| Výška upínače nástroje | 16 mm |
| Vhodné pro č. 318000 | A |
| Druh produktu | Nožový držák |

