



Akumulátorové vrtací kladivo, Typ: M12CH4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Robustní vrtací kladivo s pneumatickým rázovým mechanismem.**
- **Vysoce pevná kovová skříň převodovky.**
- **Pravotočivý / levotočivý chod, vypnutí příklepu a elektronika regulace otáček.**

12 V / 4,0 Ah Red Li-Ionové akumulátorové vrtací kladivo s bezkartáčovým motorem

POWERSTATE EC, optimalizované pro otvory \varnothing 4 – 10 mm do betonu a zdiva. Elektronika Redlink Plus ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

Výhoda:

Bezkartáčový motor POWERSTATE™.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky, akumulátoru 2 x 18V, HD-boxu.

Upozornění:

Vhodné TK příklepové vrtáky najdete od č. 787000. Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický popis

Maximální \varnothing vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	13 mm
Hmotnost	1,9 kg

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Označení výrobce	M12CH-402X
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální počet rázů	6575 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	4,4 m/s ²
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS-Plus
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Rázová energie	1,1 J
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Rozsah otáček	0 - 900 min ⁻¹
Stopka	SDS Plus
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací kladivo

Příslušenství

Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 10 mm	787060 10
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Sada TK víceúčelových bitových vrtáků, 1/4 palce (E 6,3) Ø vrtáku 4-10 mm	787057 4-10

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků Ø vrtáku 4-10 mm	787050 4-10
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 12 mm	787060 12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý s upínáním SDS-plus Ø vrtáku 8 mm	787060 8
Sada tvrdokovových víceúčelových vrtákůdlouhé Ø vrtáku 6-12 mm	787055 6-12