

HAINBUCH**Upínací hlava hladká, Top 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 31 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	329970 31
GTIN	2050001927231
Třída artiklu	33H

Popis

Provedení:

Upínací hlavy, **kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

Výhoda:

- **O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.**
- **Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.**
- **Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Doporučení:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	31 mm
-----------	-------

Tvrдост	60 HR
Upínací plocha	hladká
Profil	kulatý
Délka L	49 mm
Upnutí	Top 65
Druh produktu	Upinaci hlava