



**Upínací hlava hladká, Top 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 31,5mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	329970 31,5
GTIN	2050001927248
Třída artiklu	33H

## Popis

### Provedení:

Upínací hlavy, **kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

### Výhoda:

- **O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.**
- **Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.**
- **Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.**

### Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

### Doporučení:

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

### Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

## Technický popis

Upínací Ø	31,5 mm
-----------	---------

Profil	kulatý
Tvrдост	60 HR
Upínací plocha	hladká
Délka L	49 mm
Upnutí	Top 65
Druh produktu	Upinaci hlava