

**Držák vrtáku do plného VARIA, V4, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319825 10
GTIN	4045197317674
Třída artiklu	33E

Popis**Výhoda:**

- Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
- Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
- Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

K upínání nástrojů s unášecí ploškou.

Upozornění:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment u V3, V4 a V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz.

Extra krátké provedení na poptávku.

Délka vyložení rozměr A: 26 mm

Vnější Ø D: 42 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	26 mm
Upínací Ø D ₁	10 mm

Vnější Ø D	42 mm
Upnutí	V4
Druh produktu	Upínací trn