



Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, Top 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	329974 50
GTIN	2050001928092
Třída artiklu	33H

Popis

Provedení:

Upínací hlavy, **kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Výhoda:

- **O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.**
- **Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.**
- **Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Doporučení:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Upozornění:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	50 mm
Profil	kulatý
Tvrдост	60 HR
Upínací plocha	příčné a podélné drážky
Délka L	49 mm
Upnutí	Top 65
Druh produktu	Upinaci hlava