

SWISS TOOLS

**Držák nástroje axiální, trojitý, pravý, HSK-T 63, Pro držák se čtyřhranem: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318814 20
GTIN	2050001672650
Třída artiklu	36D

**Popis****Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

**Použití:**

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

**Technický popis**

Pro držák se čtyřhranem	20 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
B	30 mm
Upínací délka L <sub>1</sub>	45 mm
Vnější Ø D	90 mm
Upnutí	HSK-T 63
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák nástrojů

