

SWISS TOOLS

Držák na nástroje axiální dvojité, pravý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318868 25
GTIN	2050001672629
Třída artiklu	36D

Popis**Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Délka vyložení rozměr A: 130 mm

Upínací délka L₁: 102 mm

B: 40 mm

Vnější Ø D: 102 mm

Technický popis

Upínací délka L ₁	102 mm
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Pro držák se čtyřhranem	25 mm
B	40 mm
Vnější Ø D	102 mm

Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Nožový držák