



Rychlovýměnný držák se zpětným pohybem bez nožů, Typ: BFG



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	318700 BFG
GTIN	4045197316332
Třída artiklu	36A

Popis

Provedení:

Rychlovýměnný nožový držák se zpětným pohybem pro vnější závity.

Výhoda:

Zvláštní výhodou tohoto držáku je, že závitový nůž lze pomocí excentru rychle zvednout od obrobku, jakmile je dosaženo výběhu závitu. Přistavení suportu pro následující průchod závitového nože lze provést již během zpětného pohybu. Závitový nůž lze natočit podle úhlu stoupání řezaného závitu.

Použití:

S držákem závitorezného nože pro závitový nůž Komet.

Vhodná pro 318000: B

Délka: 200 mm

Technický popis

Délka	200 mm
Typ	BFG
Vhodná pro 318000	B

