

SWISS TOOLS

Držák nástroje axiální, trojitý, pravý, HSK-T 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318814 25
GTIN	2050001672667
Třída artiklu	36D

Popis**Provedení:**

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Technický popis

Upínací délka L ₁	58 mm
Pro držák se čtyřhranem	25 mm
B	40 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	102 mm
Upnutí	HSK-T 63
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Držák nástrojů

