

SWISS TOOLS

Držák upichováku radiální, HSK-T 40, Pro výšku planžety H: 26 mm**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	318839 26
GTIN	2050001714732
Třída artiklu	36D

Popis**Použití:**

K upínání upichovacích planžet.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Norma asiento: ISO 12164-3

Arbor standard: ISO 12164-3

Kiinnitysnormi: ISO 12164-3

Norme de porte-outils: ISO 12164-3

Befogó szabvány: ISO 12164-3

Norma attacco: ISO 12164-3

Délka vyložení rozměr A: 75 mm

L₁: 75 mm

Vnější Ø D: 100 mm

Technický popis

Pro výšku planžety H	26 mm
Délka vyložení rozměr A	75 mm
L ₁	75 mm
Vnější Ø D	100 mm

Upnutí	HSK-T 40
Norma pro upínání	ISO 12164-3
vnitřní chlazení	ano